

압력 게이지 **MA-40-6-G1/4-EN** 제품 번호: 183899



데이터 시트

특징	값
표시 범위	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
표준을 준수합니다	EN 837-1
압력계 공칭 치수	40
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1 (ATEX) 구역 2 (ATEX) 구역 21 (ATEX) 구역 22 (ATEX)
디자인	파이프 스프링 압력계
고정 방식	인라인 설치
작동 매체	불활성 가스 중성 액체
작동/제어 매체 관련 참고사항	아세틸렌 없음 산소 없음
작동 압력	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
변동 부하 계수	0.66
측정 정확도 등급	2.5
보호 등급	IP43
매체 온도	-20 °C...60 °C
주변 온도	-20 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결 위치	후면 중앙
공압 연결부	G1/4
매체와 접촉되는 소재	황동
나사식 트리니언 소재	황동
하우징 소재	ABS
견시창 소재	PS
하우징 색상	검정색

특징	값
제품 무게	70 g
눈금	이중 스케일 bar(외부) psi(내부)