


전면 패널 밸브 SV/O-3-PK-3X2

제품 번호: 184135

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정 2개
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	70 l/min
공압식 작동 포트	PK-3
작동 압력	0 bar...8 bar
리셋 종류	기계식 스프링
공칭 폭	2.5 mm
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	입의 방향
구동 방식	직접
유량 방향	역방향 불가
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:--]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	34 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	PK-3
공압 연결부 2	PK-3
씰 소재	NBR