


솔레노이드 밸브

MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C

제품 번호: 184513

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 환기됨
작동 방식	전기식
설치 폭	65 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	4000 l/min
공압식 작동 포트	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3 G1/2
작동 전압	24V DC
작동 압력	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
디자인	피스톤 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
보호 등급	IP65
공칭 폭	14.5 mm
그리드 치수	71 mm
배기 기능	스로틀 가능
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
표준을 준수합니다	ISO 5599-1
수동 작동기	터치식
ISO 코드	358
구동 방식	일차 제어됨
제어 공기 공급	내부
유량 방향	역방향 불가
꺼지는 시간	130 ms
켜지는 시간	38 ms
코일 특성값	24 V DC: 2.5 W
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...50 °C
주변 온도	-10 °C...50 °C

특징	값
제품 무게	1120 g
전기 연결부	M12x1 중앙 플러그 원형 타입
고정 방식	관통 구멍 포함
제어 배기 연결부 82	수집 안됨
제어 배기 연결부 84	측정 안됨
공압 연결부 1	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
공압 연결부 2	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
공압 연결부 3	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
공압 연결부 4	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
공압 연결부 5	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트