


반회전 드라이브 DRVS-12-180-P

제품 번호: 1845711

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	12
완충 각도	0.5 deg
회전각	0 deg...180 deg
허용 정지 반경	15 mm
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
작동 방식	복동
디자인	베인
위치 인식	근접 센서용
버전	스피곳 샤프트
작동 압력	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최대 회전 주파수	3 Hz
반복 정확도	1 deg
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 6
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 정지력	90 N
최대 축방향 힘	20 N
최대 반경 방향 힘	25 N
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 토크	1 Nm
허용 관성 질량 모멘트	0.005 kgm ²
제품 무게	152 g
고정 방식	암나사 포함
공압 연결부	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
드라이브 샤프트 소재	고합금강, 스테인리스
씰 소재	TPE-U(PU)

특징	값
하우징 소재	알루미늄 압력주조, 도장됨