

수동 작동기 HAB-1/8

제품 번호: 184585

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	4.1 mm
설치 위치	임의 방향
밸브 기능	배기 엘리먼트
작동 압력	0 bar...10 bar
배기 표준 공칭 유량 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)	165 l/min
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 °C...80 °C
주변 온도	-20 °C...80 °C
최대 조임 토크	8 Nm
고정 방식	둘러 끼움 가능
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리