

플러그 소켓 NTSD-GD-9

제품 번호: 18493

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	유니온 너트 장착
설치 위치	임의 방향
제품 무게	25 g
전기 연결부	4핀 일자형 소켓 나사형 단자
작동 전압 범위 AC	250 V
허용전류 범위	16 A
케이블 커넥터	Pg9
허용 케이블 직경	6 mm...8 mm
연결 단면	1.5 mm ²
보호 등급	IP67
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PBT
플러그인 커넥터 소재	구리 합금 황동