

플러그 소켓
FBSD-GD-9
제품 번호: 18495

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61076-2-101 EN 61984
고정 방식	유니온 너트 장착
설치 위치	임의 방향
제품 무게	29 g
전기 연결부	4핀 일자형 소켓 / 나사 단자 A 형태 M12x1
작동 전압 범위 DC	250 V
작동 전압 범위 AC	250 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
충격 내전압	2.5 kV
케이블 커넥터	Pg9
허용 케이블 직경	8 mm...9.5 mm
연결 단면	0.75 mm ²
보호 등급	IP67
주변 온도	-40 °C...85 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	강화 PA
하우징 색상	검정색
유니온 너트 소재	아연 다이 캐스트 니켈 도금
플러그인 커넥터 소재	청동 백색 청동 코팅됨