

# 플러그 소켓 MSSD-ZBZC

제품 번호: 185521

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
Maritime 등급분류	인증서 참조
고정 방식	셀프 태핑 나사가 포함된 슬라이드 밸브에
설치 위치	입의 방향
제품 무게	11 g
전기 연결부	소켓
작동 전압 범위 DC	3 V...36 V
DC 정격 작동 전압	24 V
허용전류 범위	1 A
도체 정격 단면적	0.22 mm <sup>2</sup> ...0.34 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP50
주변 온도	-10 °C...50 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	2
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	PA