



진공 발생기
CPV18-M1H-V140-1/4
제품 번호: 185874



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	1.4 mm
설치 위치	임의 방향
이젝터 특성	높은 진공압
작동 압력	3 bar...8 bar
최대 진공	85 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 °C...50 °C
주변 온도	0 °C...50 °C
제품 무게	227 g
전기 연결부	플러그 커넥터
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	연결판
공압 연결부 3	연결판, 서브 베이스
진공 연결부	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트