

매니폴드 블록 CPE18-PRSGO-2

제품 번호: 187831

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 위치의 최대 수	2
파열 압력	3 MPa 30 bar 435 psi
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
제품 무게	170 g
연결판 고정 방식	관통 구멍 포함 DIN 레일 포함
공압 연결부 1	G1/2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA