

케이블 소켓 ASI-SD-FK

제품 번호: 18785

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	관통 구멍 포함
설치 위치	임의 방향
제품 무게	6.8 g
전기 연결부	2핀 일자형 소켓
작동 전압 범위 DC	75 V
작동 전압 범위 AC	60 V
허용전류 범위	3 A
연결 단면	1.5 mm ²
보호 등급	IP65
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-30 °C...85 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA
플러그인 커넥터 소재	청동