

케이블 소켓 ASI-SD-PG-M12

제품 번호: 18789

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	유니온 너트 장착
설치 위치	임의 방향
제품 무게	27.6 g
전기 연결부	4핀 일자형 소켓 나사형 단자
작동 전압 범위 AC	125 V
허용전류 범위	3 A
케이블 커넥터	Pg9
연결 단면	0.75 mm ²
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-40 °C...85 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색
유니온 너트 소재	니켈 도금
플러그인 커넥터 소재	청동