

플러그 소켓
MSSD-EB-M12-MONO
 제품 번호: 188024

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
스위칭 위치 표시	LED
고정 방식	M2.5 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
제품 무게	13.18 g
전기 연결부 1	소켓, EN 175301-803에 따라, C형
전기 연결부 2	플러그 일자형, M12x1, 2핀, A 코딩
작동 전압 범위 DC	12 V...24 V
DC 정격 작동 전압	24 V
작동 전압 범위 AC	12 V...24 V
허용전류 범위	0.12 A
충격 내전압	2.5 kV
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 °C...50 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
오염도	3
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
하우징 소재	PA
하우징 색상	투명
나사형 잠금장치 소재	니켈 도금 스틸
씰 소재	HNBR NBR
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 은도금됨 황동, 도금됨