

진공 흡착컵 홀더
ESH-HB-6-G

제품 번호: 189212

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	10 mm
용적	7.25 cm ³
설치 위치	임의 방향
디자인	측면 진공 연결부
흡착컵 홀더 할당	사이즈 6
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	271 g
고정 방식	암나사 포함
흡착컵 고정	M20x2
진공 연결부	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
홀더 소재	알루미늄 황동, 니켈 도금 POM 열처리강 고합금강