

# 진공 흡착컵 홀더 ESH-HD-2-QS

제품 번호: 189235

FESTO



## 데이터 시트

| 특징           | 값                                        |
|--------------|------------------------------------------|
| 흡착컵 홀더 높이 보정 | 3 mm                                     |
| 공칭 폭         | 1.8 mm                                   |
| 용적           | 0.417 cm³                                |
| 설치 위치        | 수직                                       |
| 디자인          | 측면 진공 연결부<br>높이 조절기 있음                   |
| 흡착컵 홀더 할당    | 사이즈 2                                    |
| 작동 매체        | ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:~:]         |
| 내식성 등급 CRC   | 1 - 낮은 부식 부하                             |
| LABS 적합성     | VDMA24364-A1-L                           |
| 주변 온도        | 0 °C...60 °C                             |
| 제품 무게        | 15 g                                     |
| 고정 방식        | 카운터 너트 포함                                |
| 흡착컵 고정       | 직경 4mm                                   |
| 진공 연결부       | QS-6                                     |
| 소재 관련 참고 사항  | RoHS 준수                                  |
| 씰 소재         | NBR<br>강철                                |
| 홀더 소재        | 알루미늄<br>황동, 니켈 도금<br>POM<br>열처리강<br>고합금강 |