

# 진공 흡착컵 홀더 ESH-HDL-4-QS

제품 번호: 189249

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
흡착컵 홀더 높이 보정	20 mm
공칭 폭	5 mm
용적	0.37 cm <sup>3</sup>
설치 위치	수직
디자인	측면 진공 연결부 높이 조절기 있음
흡착컵 홀더 할당	사이즈 4
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:~:]
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	65 g
고정 방식	카운터 너트 포함
흡착컵 고정	M6
진공 연결부	QS-6
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR 강철
홀더 소재	알루미늄 황동, 니켈 도금 POM 열처리강 고합금강