

진공 흡착컵 홀더
ESH-HE-2-M5

제품 번호: 189254

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	2 mm
용적	0.036 cm ³
설치 위치	임의 방향
디자인	위 진공 연결부
흡착컵 홀더 할당	사이즈 2
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:~:]
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	3 g
고정 방식	수나사 포함 진공 연결부를 통해
흡착컵 고정	직경 4mm
진공 연결부	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	단조 알루미늄 합금 NBR POM 강철
홀더 소재	열처리강