

진공 흡착컵 홀더

ESH-HF-3-M14X1

제품 번호: 189262

FESTO



데이터 시트

특징	값
흡착컵 홀더 높이 보정	6 mm
공칭 폭	3.3 mm
용적	0.4 cm ³
설치 위치	수직
디자인	위 진공 연결부 높이 조절기 있음
흡착컵 홀더 할당	사이즈 3
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:~:]
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	54 g
고정 방식	수나사 포함 진공 연결부를 통해
흡착컵 고정	M4
진공 연결부	M14x1
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR POM
홀더 소재	열처리강