

진공 흡착컵
ESS-60-SN
제품 번호: 189314

FESTO



데이터 시트

특징	값
작업물 최소 반경	350 mm
공칭 폭	6 mm
흡착컵 직경	60 mm
흡착컵 볼륨	3.953 cm ³
연결 위치	상단
설치 위치	임의 방향
흡착컵 홀더 할당	사이즈 5
흡착컵 형태	원형 플랫
작동 압력	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
공칭 작동 압력	-70 kPa -10.15 psi
정격 작동 압력	-0.7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-10 °C...70 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	166.1 N
정격 작동 압력에서의 힘	136 N
제품 무게	49 g
고정 방식	진공 연결부를 통해
진공 연결부	M10
색상	검정색
쇼어강도	60 +/- 5
나사식 트리니언 소재	알루미늄 단조 합금, 니켈도금됨 니켈 도금 스텔 아연도금 및 크롬도금 스텔
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
흡착컵 소재	NBR