


진공 흡착컵
ESS-60-ES
제품 번호: 189356

FESTO



데이터 시트

특징	값
작업물 최소 반경	120 mm
공칭 폭	6 mm
흡착컵 직경	60 mm
흡착컵 볼륨	19.77 cm ³
연결 위치	상단
설치 위치	임의 방향
흡착컵 홀더 할당	사이즈 5
흡착컵 형태	원형 매우 깊음
작동 압력	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
공칭 작동 압력	-70 kPa -10.15 psi
정격 작동 압력	-0.7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-30 °C...180 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	162.5 N
정격 작동 압력에서의 힘	63.5 N
제품 무게	48 g
고정 방식	진공 연결부를 통해
진공 연결부	M10
색상	투명
쇼어강도	50 +/- 5
나사식 트리니언 소재	알루미늄 단조 합금, 니켈도금됨 니켈 도금 스텔 아연도금 및 크롬도금 스텔
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
흡착컵 소재	VMQ (실리콘)