


플랫 케이블
KASI-1,5-Y-100
제품 번호: 18940

FESTO



데이터 시트

특징	값
제품 무게	71 g
작동 전압 범위 DC	75 V
작동 전압 범위 AC	60 V
허용전류 범위	3 A
케이블 길이	100 m
보호 등급	IP65 닫힌 절연선 단부에서
주변 온도	-40 °C...85 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-25 °C...85 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
케이블 외피 소재	고무 혼합
케이블 외피 색상	노란색