

**입력 모듈**  
**CP-E16-M8-Z**  
제품 번호: 189670

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                 | 값                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L                                         |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU EMC 지침에 따름<br>EU 방폭 지침(ATEX)에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름  |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 규정 EMC에 따라<br>영국 방폭 규정에 따라<br>영국 RoHS 규정에 따라        |
| KC 마크              | KC-EMC                                                 |
| 인증                 | RCM 마크<br>c UL us - Recognized(OL)                     |
| 방폭                 | 구역 2(ATEX)<br>구역 2(UKEX)<br>구역 22(ATEX)<br>구역 22(UKEX) |
| ATEX 카테고리 가스       | II 3G                                                  |
| ATEX 카테고리 먼지       | II 3D                                                  |
| EU 이외 지역에서 방폭 인증   | EPL Dc (GB)<br>EPL Gc (GB)                             |
| 방폭 등급 가스           | Ex ec IIC T5 Gc X                                      |
| 방폭 등급 먼지           | Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X                             |
| Ex 주변 온도           | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C                                      |