

소음기
UOS-1-LF
제품 번호: 1901207

FESTO



데이터 시트

특징	값
나사식 트러니언 씰 유형	씰 없음
설치 위치	임의 방향
디자인	개방형 소음기
작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[...:]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
음압 레벨	75 dB(A)
주변 온도	-10 °C...50 °C
고정 방식	수나사 포함
제품 무게	157.9 g
공압 연결부	G1
완충 인서트 소재	PE
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금