

다중 분배기 QSLV2-1/8-5/32-U

제품 번호: 190765

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	2.4 mm
나사식 트리니언 씰 유형	코팅
설치 위치	입의 방향
디자인	Push-Pull 원리
팩 크기	1
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Maritime 등급분류	인증서 참조
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
최대 조임 토크	8 Nm
제품 무게	26 g
배출부 개수	2
공급 라인 개수	1
공압 연결부 1	수나사 1/8 NPT
공압 연결부 2	호스 외경 5/32"용
주변 온도(화씨)	14 °F...140 °F
해제 링 색상	회색
나사식 트리니언 소재	니켈 도금 황동
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PBT
해제 링 소재	POM
호스 씰 소재	NBR
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강