

**체크 밸브**  
**HA-1/4-QSM-3/16-U**  
제품 번호: 190852

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                          | 값                               |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 밸브 기능                       | 역류 방지 기능                        |
| 공압 연결부 1                    | 1/4 NPT                         |
| 공압 연결부 2                    | QS-3/16                         |
| 고정 방식                       | 돌려 끼움 가능                        |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 238 l/min                       |
| 작동 압력                       | -1 bar...10 bar                 |
| 주변 온도                       | 0 °C...60 °C                    |
| 하우징 소재                      | 황동                              |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기 |
| 최소 개방 차압                    | 0.1 bar                         |
| 최소 닫힘 차압                    | 0.2 bar                         |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)           |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B2-L                  |
| 제품 무게                       | 24 g                            |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                         |