


흡착컵
ESV-40-BN
제품 번호: 191060

FESTO



데이터 시트

특징	값
흡입컵 높이 조절기	9.5 mm
작업물 최소 반경	90 mm
흡착컵 직경	40 mm
흡착컵 볼륨	11.699 cm ³
연결 위치	상단
설치 위치	임의 방향
흡착컵 형태	원형 벨로즈 1.5배
작동 압력	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
공칭 작동 압력	-70 kPa -10.15 psi
정격 작동 압력	-0.7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:::]
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-10 °C...70 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	52.3 N
제품 무게	9.8 g
색상	검정색
쇼어강도	50 +/- 5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
흡착컵 소재	NBR