



데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-25 °C...70 °C
상대 습도	5 - 95 % 미응축
보호 등급	IP20 조립 상태
주변 온도	0 °C...50 °C
제품 무게	75 g
고정 방식	CMMP-AS...-M3용 플러그인 모듈
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
설치 위치	임의 방향
프로토콜	PROFINET
통신 프로파일	FHPP
보 레이트	10/100 Mbit/s (Full/Half)
토폴로지	스타 링 라인
미디어 중복	MRP
IP 주소 할당	FCT DCP
필드버스 인터페이스	2x 소켓 RJ45
최소 사이클 타임	1 ms
LED 디스플레이	버스 오류 Ethernet 통신 활동 Ethernet 라인 모니터링 시스템 오류
구성 지원	GSDML
파라미터 설정	FCT

특징	값
추가 기능	Conformance Class B DCP IRT 호환 LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP