


진공 필터
ESF-4A
제품 번호: 191203

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
여과 등급	10 µm
작동 압력	-0.95 bar...4 bar
부압 = -0.075MPa(-0.75bar, -10.875psi)에서의 유량	260 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	19 g
고정 방식	수나사 포함 진공 연결부를 통해
공압 연결부	M6
진공 연결부	M6
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
필터 소재	PVF
하우징 소재	알루미늄 황동, 니켈 도금