

**발광 쉘**  
**MF-LD-12-24DC**  
제품 번호: 19143

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값                       |
|-------------|-------------------------|
| 스위칭 위치 표시   | LED                     |
| 고정 방식       | M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에 |
| 제품 무게       | 1.6 g                   |
| 전기 연결부      | 형태 B<br>4각형 디자인 MSF     |
| 작동 전압 범위 DC | 12 V...24 V             |
| 보호 도체 연결부   | 있음                      |
| 조명 쉘 정격 출력  | 0.05 W                  |
| 보호 등급       | IP65                    |
| 주변 온도       | -25 °C...85 °C          |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L          |
| 하우징 소재      | TPE-U(PU)               |
| 색상          | 투명                      |