

발광 썰
MC-LD-230AC
제품 번호: 19146

FESTO



데이터 시트

특징	값
스위칭 위치 표시	LED
고정 방식	M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
제품 무게	1.6 g
전기 연결부	A 형태 DIN EN 175301-803 적용 4각형 디자인 MSC
AC 공칭 작동 전압	230 V
충격 내전압	4 kV
보호 도체 연결부	있음
조명 썰 정격 출력	0.33 W
허용 전압 변동	+/- 10 %
보호 등급	IP65
주변 온도	-25 °C...85 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
오염도	3
하우징 소재	TPE-U(PU)
색상	투명