플러그, 커넥터
SEA-5GS-11-DUO

제품 번호: 192010

데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61076-2-101 EN 61984
고정 방식	나사 슬리브 포함
설치 위치	임의 방향
제품 무게	24 g
전기 연결부	5핀 A 형태 M12x1 일자형 플러그/나사 단자
작동 전압 범위 DC	60 V
작동 전압 범위 AC	60 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
충격 내전압	1.5 kV
케이블 커넥터	Pg11
허용 케이블 직경	2 x 2.5 - 2.9mm 또는 2 x 5mm
연결 단면	0.14 mm²...0.5 mm²
보호 등급	IP65
주변 온도	-40 °C...85 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색
유니온 너트 소재	PA
플러그인 커넥터 소재	황동 백색 청동 코팅됨