

고정 클립
MKRS-12-B
제품 번호: 192288

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-30 °C...80 °C
제품 무게	9 g
고정 방식	프로파일 고정 장치 삽입 가능 관통 구멍 포함 옵션:
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수