

필터
LF-D-MAXI
제품 번호: 192553

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	Maxi
시리즈	D
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	40 µm
응축수 배출부	수동 회전
디자인	원심분리기가 있는 소결 필터
셸 보호	금속 바스켓 가드
작동 압력	0 bar...16 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [:-9:-]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:8:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함
공압 연결부 1	연결판
공압 연결부 2	연결판, 서브 베이스
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
필터 소재	PE
하우징 소재	아연 다이 캐스트
보울 소재	PC