


필터 조절 밸브 LFR-3/4-D-7-O-MAXI

제품 번호: 192598

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	Maxi
시리즈	D
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	40 µm
응축수 배출부	수동 회전
디자인	압력계가 없는 필터 제어기
최대 응축수량	80 cm³
셸 보호	금속 바스켓 가드
압력 표시기	G1/4 준비
작동 압력	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...7 bar
최대 압력 히스테리시스	0.4 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	10000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:8:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	1370 g
고정 방식	옵션: 인라인 설치 액세서리 포함
공압 연결부 1	G3/4
공압 연결부 2	G3/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	아연 다이 캐스트

특징	값
보울 소재	PC