

**플러그 소켓  
MSSD-EB-S-M14**

제품 번호: 192745

**FESTO**



**데이터 시트**

특징	값
연결 횟수	10
고정 방식	M2.5 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 벨브에
설치 위치	임의 방향
제품 무게	17 g
전기 연결부	4핀 소켓 C 형태
케이블 직경	4 mm...6 mm
도체 정격 단면적	0.25 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-25 °C...90 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색