

Contrastekker MSSD-F-S-M16

Artikelnummer: 192746

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Aansluitfrequentie	10
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	35 g
Elektrische aansluiting	3-polig Contactdoos Vorm B
Kabeldiameter	5.5 mm...8 mm
Nominale kabeldoorsnede	0.5 mm ² ...1 mm ²
Beschermingsklasse	IP67 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart