

플러그 소켓
MSSD-C-S-M16
제품 번호: 192748

FESTO



데이터 시트

특징	값
연결 회수	10
고정 방식	M3 중앙 나사가 포함된 슬레노이드 밸브에
설치 위치	입의 방향
제품 무게	38 g
전기 연결부	4핀 소켓 A 형태
케이블 직경	5.5 mm...8 mm
도체 정격 단면적	0.5 mm ² ...1 mm ²
보호 등급	IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-25 °C...90 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색