


진공 발생기 VAD-M5

제품 번호: 19293



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	0.5 mm
설치 위치	임의 방향
이젝터 특성	높은 진공압
디자인	T 형태
작동 압력	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
최대 진공	80 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 °C...80 °C
주변 온도	-20 °C...80 °C
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	M5
공압 연결부 3	M5
진공 연결부	M5
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트