끝단 정지 부품
YSRWJ-8-14-A
제품 번호: 192966

데이터 시트

특징	값
사이즈	8
스트로크	14 mm
완충, 완충장치, 쿠션	자가 조절식 소프트 특성 곡선
설치 위치	임의 방향
미세 조정	0.03 mm
위치 인식	근접 센서용
최대 충격 속도	3 m/s
실온에서 복원 시간	0.2 s
최소 주변 온도에서 복원 시간	1 s
작동 방식	누름식 단동
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
쿠션 길이	14 mm
최대 정지력	500 N
스트로크당 최대 에너지 소비	3 J
시간당 최대 에너지 흡수	21000 J
최대 잔류 에너지	0.02 J
복원력	3.5 N
제품 무게	110 g
고정 방식	카운터 너트 포함
씰 소재	NBR
하우징 소재	황동 니켈 도금
피스톤 로드 소재	고합금강