

플라스틱 튜브
PLN-6X1-NT
제품 번호: 193404

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	6 mm
유량 관련 굽힘 반경	32 mm
내경	4 mm
최소 굽힘 반경	11 mm
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 0 - 50°C 기준 최대 0.6MPa
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0506 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-30 °C...80 °C
길이에 따른 제품 무게	0.0147 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 6mm 외경용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 4mm용 바브형 피팅 내경 4 mm용
색상	자연
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	PE