

콘센트 케이블 KME-1-24-10-LED

제품 번호: 193455

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|---------------------------|
| 신호 상태 디스플레이 | 황색 LED |
| 고정 방식 | M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에 |
| 설치 위치 | 임의 방향 |
| 제품 무게 | 570 g |
| 전기 연결부 1 | 소켓 앵글형, 4각형 디자인, 3핀, 형태 C |
| 전기 연결부 2 | 개방형 종단부, 2선 |
| DC 정격 작동 전압 | 24 V |
| 40°C에서의 허용전류 범위 | 4 A |
| 보호 도체 연결부 | 없음 |
| 케이블 길이 | 10 m |
| 라인 속성 | 정적 사용용 |
| 최소 케이블 굽힘 반경 | 52 mm |
| 케이블 직경 | 5.2 mm |
| 케이블 직경 공차 | ± 0.1mm |
| 케이블 구조 | 2 x 0.75 mm ² |
| 보호 등급 | IP67 IEC 60529에 따름 |
| 주변 온도 | -20 °C...80 °C |
| CE 마크(적합성 선언 참조) | EU RoHS 지침에 따름 |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 내식성 등급 CRC | 1 - 낮은 부식 부하 |
| 케이블 외피 소재 | PVC |
| 하우징 소재 | TPE-U(PU) |
| 씰 소재 | NBR |
| 플러그인 커넥터 소재 | 구리 합금, 은도금됨 |