


일방향 유량 제어 밸브 GR-QS-3

제품 번호: 193965

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	스로틀 역류 방지 기능
공압 연결부 1	QS-3
공압 연결부 2	QS-3
설정 장치	널링 스크루
고정 방식	프런트 패널 장착 관통 구멍 포함 액세서리 포함 옵션:
유량 제어 방향에서 표준 공칭 유량	85 l/min
역류 방지 방향에서 표준 공칭 유량	120 l/min
작동 압력	0.2 bar...10 bar
주변 온도	-10 °C...60 °C
하우징 소재	강화 PA
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
설치 위치	임의 방향
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	12 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
해제 링 소재	POM
널링 헤드 소재	PA 강화

특징	값
조절 나사 소재	고합금강