


# CAN interface SPC200-COM-CAN

Part Number(&P): 194017

FESTO



## 자료 시트

특징	값
설정 지원	EDS 파일
정격 전류 소모, 플러그인 모듈	50 mA
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응
제품 중량	80 g
출력에 대한 최대 어드레스 용량	8 byte
입력에 대한 최대 어드레스 용량	8 byte
필드버스 인터페이스 어드레스 범위	0 ... 63
필드버스 인터페이스 디자인	전기적 절연 ISO/DIS 11898 에 따른 레이어 1 1 Mbit 까지 표준 고속 CAN 명세사항 V2.0 에 따른 레이어 2 Device Net Release 2.0 제품 코드: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
전기 연결, 필드버스 인터페이스	단자대 띠 5-핀 CIA DR-303-1 에 따름
설치 공간	3 이상 부터