

플라스틱 파이프
PQ-PA-28X2,5X3000
제품 번호: 194594

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	28 mm
내경	23 mm
온도에 따른 작동 압력	-0.95 bar...10 bar
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-25 °C...75 °C
주변 온도	-25 °C...75 °C
길이에 따른 제품 무게	0.204 kg/m
색상	검정색
호스 소재	PA