

**로드 아이**  
**CRSGS-M16X1,5**  
제품 번호: 195584

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 사이즈              | M16x1.5                                                                 |
| 내식성 등급 CRC       | 3 - 강한 부식 부하                                                            |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B2-L                                                          |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | 구리, 아연 또는 니켈 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 주변 온도            | -40 °C...150 °C                                                         |
| 최대 부하 용량         | 4 kN                                                                    |
| 제품 무게            | 265 g                                                                   |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                 |
| 외부 링 소재          | 고합금강                                                                    |
| 하우징 소재           | 고합금강                                                                    |
| 내부 링 소재          | 고합금강                                                                    |
| 너트 소재            | 고합금강                                                                    |