


솔레노이드 밸브

CDVI5.0-MT2H-3OLS-3GLS

제품 번호: 196665

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정 3/2 개방 단동
작동 방식	전기식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	300 l/min
공압식 작동 포트	연결판
작동 전압	24V DC
작동 압력	3 bar...10 bar
디자인	피스톤 밸브
리셋 종류	공압 스프링
공칭 폭	5 mm
밀폐 원리	부드러움
수동 작동기	터치식
구동 방식	일차 제어됨
제어 공기 공급	외부
유량 방향	역방향 불가
강제 동적 샘플링 관련 참고 사항	스위칭 주파수 최소 1회/월
제어 압력	3 bar...8 bar
b값	0.14
C값	1.4 l/sbar
꺼지는 시간	22 ms
켜지는 시간	10 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	210 g
고정 방식	둘러 끼움 가능
제어 배기 연결부 82/84	연결판
공압 연결부 1	연결판
공압 연결부 2	연결판, 서브 베이스

특징	값
공압 연결부 3	연결판, 서브 베이스
공압 연결부 4	연결판, 서브 베이스
공압 연결부 5	연결판
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR TPE-O
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트