

마운팅 플레이트 VN-T6-BP-NRH

제품 번호: 196956

FESTO



데이터 시트

특징	값
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 조임 토크	0.8 Nm
제품 무게	12.4 g
고정 방식	관통 구멍 포함 DIN 레일 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
플레이트 소재	강화 PA
게이트 밸브 소재	POM