

# 유체 분리장치 CQA-28

제품 번호: 196984

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
공칭 폭	20 mm
설치 위치	수직
팩 크기	1
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.95 bar...7 bar
온도에 따른 작동 압력	-0.95 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	-25 °C...75 °C
주변 온도	-25 °C...70 °C
제품 무게	18 g
공압 연결부 1	플러그인 슬리브 CQ-28
공압 연결부 2	Steckhülse CQ-28
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	황동