


차단 밸브 HE-G3/4-LO

제품 번호: 197135

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	피스톤 밸브
작동 방식	수동
밀폐 원리	부드러움
배기 기능	유량 제어 불가
수동 작동기	없음
밸브 기능	3/2 쌍안정
작동 압력	1 bar...10 bar
C값	36.28 l/sbar
b값	0.21
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	8000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	인라인 설치 관통 구멍 포함
설치 위치	임의 방향
유량 방향	역방향 불가
제품 무게	1000 g
공압 연결부 1	G3/4
공압 연결부 2	G3/4
공압 연결부 3	G1
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트 PBT