


매니폴드 블록
MHA1-P4-2-M3
제품 번호: 197208

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 위치의 최대 수	4
작동 압력	0 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
연결판 고정 방식	관통 구멍 포함
밸브 고정 방식	암나사 포함
공압 연결부 1	M7
공압 연결부 2	M3
연결판 소재	단조 알루미늄 합금